

WINSTAT


専用スタンド



特徴

- ESD保護区域において、静電気敏感性デバイスの近くに設置しても安心してお使い頂けます。
- デスクにクランプして使うコンパクトなフリーアーム式です。簡単に脱着が可能です。
- 強度と作業性を考慮したクランプ取付部は小型化により作業スペースの邪魔をしません。
- ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度・保持力の高いスタンドです。
- アースターミナル(5端子)が標準搭載されております。
- 電源信号ケーブルがアームの中を通っており配線が邪魔になりません。
- テーブルとの設置箇所は360°回転します。
- 弊社機種で2ファンまでの機種ならどの機種でも設置可能。


■ 概要



●駆動部の自由度・保持力に優れたスタンドです。

【駆動部】


- ①イオナイザーの仰俯角が変更可能
- ②左右・上下の調整可能
- ③上下の調整可能
- ④360度回転可能



●水平なデスクにクランプして使うフリーアーム式です。



●吊り下げ金具が無くても手軽に設置可能



●アースターミナル(特許取得済): パナナプラグ(5端子)標準搭載



ストストラップや測定器等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。

安定感のある保持力で好きな箇所にイオナイザーが向けることができます。作業スペースが広がります。

対応機種:

BF-X2ME・BF-X4ME・BF-XMB・BF-XZB・BF-X2ZB-V2・BF-X4ZB・BF-XDD・BF-X2DD-V2・BF-X4DD

※【イオナイザー本体ご購入頂く場合】

イオナイザー本体に付属している取付けスタンドに取付け穴を設ける必要がありますので、イオナイザー本体購入時にお申下さい。

※【すでにご購入頂いたイオナイザーにスタンドを取付ける場合】

お持ちのイオナイザーに付属している取付けスタンドに、本スタンドとの取付け穴を設ける必要がありますので、

恐れ入りますが、販売店もしくは弊社までお問い合わせ頂きたくお願い申し上げます。

静電気のパイオニア

S&D シシド静電気株式会社

SHISHIDO ELECTROSTATIC LTD.

東京営業所 〒145-0065 東京都大田区東雪谷1丁目3番3号 (営業本部)
シシドビルディング
TEL(03)3727-0161 FAX(03)3727-0342

大阪営業所 TEL(06)6949-3712 FAX(06)6949-3707
福岡営業所 TEL(092)531-7485 FAX(092)526-7326
名古屋営業所 TEL(052)884-5565 FAX(052)883-3077
仙台営業所 TEL(022)271-6231 FAX(022)271-6232

URL: <http://www.shishido-esd.co.jp/>